

Garant**Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre, HB7010, Bredde, not m (H13):
0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271005 0,5
GTIN	4045197765277
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Passer til:**

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (indvendigt/udvendigt) nr. 271997 – 272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Teknisk beskrivelse

Skærbredde w	0,59 mm
Notbredde m (H13)	0,5 mm
t_{maks}	1,3 mm
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Vendeplattetilknøytning	højre
Type	HB7010
Noter ifølge standard	DIN 471

Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Underlægsplade	Nr. 272604 str. S
Produkttype	Vendeskærspalte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		