

Garant**Kortborsæt HSS-E nr. 113001 med kassette, ubelagt, Type: 1-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	113010 1-10
GTIN	4045197765338
Artikelklasse	11B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 1897.

Stabil og robust kortbor med **forstærket kernediameter**. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. En præcist slebet spids. Skaft **endvidere med 3 spændeflader** til anvendelse i patron med 3 kæber.

Bemærk:

Ø 1 - 3,5 mm: Bor med cylindrisk skaft, **uden spændeflader**.

Indvendig køling: nej

Skaft: Tre-spændefladeskaft

Skaft: Cylinderskaft

Antal skær Z: 2

Borområde: 1 - 10 mm

Antal bor: 19

Bor i stigende størrelse: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal bor	19
-----------	----

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 10 mm
Skaft	Tre-spændefladeskaft
Skaft	Cylinderskaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 1897
Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	45 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	40 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K

CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 9 mm	113001 9
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113001 7,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113001 6,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 6 mm	113001 6
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 8 mm	113001 8
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 4 mm	113001 4
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113001 3,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 7 mm	113001 7
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113001 4,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 1 mm	113001 1
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113001 2,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113001 1,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 10 mm	113001 10
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113001 9,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 3 mm	113001 3
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 5 mm	113001 5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 2 mm	113001 2
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113001 5,5
Kort bor med 3 spændeflader HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113001 8,5