

Garant**SPGT 09T308, HU7815, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218325 ALU
GTIN	4045197765468
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPGT 09T308 ALU Hjørneradius: 0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,14 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,14 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPGT 09T308
Type	HU7815
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	3,97 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

