

Garant**SPGT 120408, HU7815, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	218345 ALU
GTIN	4045197765475
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPGT 120408 ALU Hjørneradius: 0,8 mm
Tilspænding f_z pr. tand: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Type	ALU
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPGT 120408
Type	HU7815
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	4,76 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

