

uvex

Sko sorte/orange uvex 2, S3, EU-skostørrelse: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	092135 40
GTIN	4031101609522
Artikelklasse	04V

Beskrivelse

Udførelse:

Let og fleksibel sikkerhedssko. Egnede til kromallergikere. Bredde 11.

- **Distance-Mesh-for.**
- **100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe.**
- **Tolaget PU-slidsål med TPU-indsatser med bedste dæmpningsegenskaber.**
- **PU-overkappe til beskyttelse af ydermaterialet, så der opnås væsentligt længere standtider.**
- **Næsten sømløs skaftkonstruktion for at undgå tryksteder.**
- **ESD-udstyr.**

Sikkerhedssko med hydrofob, fuldnarvet glat læder og elastiske snørebånd med snaplukning. Med ikke-metallisk, gennemtrædningshæmmende indlæg.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit

Gennemtræningsikkerhed: Tekstil

Norm: Indlægsforsyning typeprøvetestet iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse	S3
--------------------	----

Materiale, tåbeskyttelseskappe	Komposit
mod vandindtrængen og optagning af vand	ja
EU-skostørrelse	40
Ydermateriale	Okselæder
Farve	sort / orange
Materiale, indvendigt for	Distance Mesh
Gennemtrængningssikkerhed	Tekstil
Norm	Indlægsforsyning typeprøvetestet iht. DGUV regel 191
Serie	uvex 2
Køn	Herre
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Sikkerhedssko