

**HOLEX®****VCMT 110304 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

VCMT 110304 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020  
Spånbryder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Type	HBX020
Spånbryder	PM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Skærebetingelse	Let afbrudt

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknýtning	neutral