

Garant**HM-skrub-sletfræser MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	205081 10
GTIN	4045197766984
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **DLC-belægning sp^2** af nyeste generation.
Stabile og skarpe skærekanten. Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Specielt til **MTC (Multi Task Cutting)**-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	10 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft-Ø D_s	10 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,05 mm
Antal tænder Z	2
Samlet længde L	72 mm
Skærlængde L_c	25 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,04 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	45 grader

Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Fræseprofil	WF
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	MTC
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	330 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	230 m/min	N
CuZn	betinget egnet	260 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------