

Garant**Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 8/1,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273750 8/1,5 |
| GTIN | 4045197766021 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Indstiksdybde t_{maks} | 4,5 mm |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Hovedlængde L_1 | 20,5 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 8 mm |
| Skrue | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) |
| Stikbredde W | 1,5 mm |
| Skaftbredde b | 8 mm |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Klemmeskrue Type 12 | 279815 12 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |