

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 10/2mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273756 10/2 |
| GTIN | 4045197766137 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Stikbredde W | 2 mm |
| Indstiksdybde t_{maks} | 10 mm |
| Samlet længde L | 120 mm |
| Funktionsbredde L_4 | 10 mm |
| Skrue | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Hovedlængde L_1 | 26 mm |
| Skaftbredde b | 10 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| aksial stikning mulig | ja |

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Klemmeskrue Type 4

279815 4

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500