

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 8/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273756 8/1,5
GTIN	4045197766106
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved t_{maks} ($5 \times$ stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L_4	8 mm
Indstiksdybde t_{maks}	7,5 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Skrue	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Hovedlængde L_1	20,5 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaftbredde b	8 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 12

279815 12

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500