

Garant**Stikdrejeholder, Venstre, Skaft- / stikbredde w: 10/1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273751 10/1,5
GTIN	4045197766052
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Teknisk beskrivelse

Indstiksdybde t_{maks}	4,5 mm
Funktionsbredde L_4	10 mm
Stikbredde W	1,5 mm
Samlet længde L	120 mm
Hovedlængde L_1	20,5 mm
Skrue	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Skaftbredde b	10 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 4	279815 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskrue trækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500