

Garant**Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 20/3Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Indkørings-Ø $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ op til længde 30,5 mm.

Indkørings-Ø $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ til samlet længde.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	27,5 mm
t_{\max} indvendig bearbejdning	6 mm
Samlet længde L	200 mm
Skrue	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Stikbredde W	3 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Klemmeskrue Type 8

279815 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500