

Garant**Borestang til stikdrejning, Venstre, Skaft-Ø DS / stikbredde w: 20/3Lmm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273791 20/3L |
| GTIN | 4045197766014 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i førsteklases værktøjsstål ($>1300 \text{ N/mm}^2$). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekrafter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Indkørings-Ø $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ op til længde 30,5 mm.

Indkørings-Ø $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ til samlet længde.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| t_{\max} indvendig bearbejdning | 6 mm |
| Skrue | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) |
| Midterforskydning L_3 | 17 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{\min} | 27,5 mm |
| Stikbredde W | 3 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Skaft-Ø D_s | 20 mm |
| Anvendelsesområde | radial indvendig indstikning |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | ja |
| aksial stikning mulig | ja |

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Klemmeskrue Type 8

279815 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500