

Garant**Indstiksplatte højre, HU9315, Notbredde m (H13): 1,1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273900 1,1
GTIN	4045197768100
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse	1 mm
Skærbredde w	1,1 mm
t_{maks}	2 mm
Notbredde m (H13)	1,1 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	0,05 mm
Vendeplattetilknýtning	højre
Type	HU9315
Noter ifølge standard	DIN 472
Noter ifølge standard	DIN 471

Antal skift/skær	3
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 280 mm/min
Produkttype	Vendeskærsplade til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	280 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
CuZn	betinget egnet	200 m/min	N
Grafit	betinget egnet	70 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		