

**Garant****Indstiksplatte højre, HB9635, Notbredde m (H13): 0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273902 0,5
GTIN	4045197768209
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Notbredde m (H13)	0,5 mm
Skærbredde w	0,525 mm
$t_{maks}$	1,2 mm
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	0,05 mm
Vendeplattetilknøytning	højre
Type	HB9635
Noter ifølge standard	DIN 472
Noter ifølge standard	DIN 471

Antal skift/skær	3
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 170 mm/min
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	90 - 140 mm/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	170 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		