

Garant**Indstiksplatte højre, HB9635, Notbredde m (H13): 1,0mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273902 1,0 |
| GTIN | 4045197768223 |
| Artikelklasse | 21J |

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Skærbredde w | 1 mm |
| t_{maks} | 2 mm |
| Notbredde m (H13) | 1 mm |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Hjørneradius R | 0,05 mm |
| Vendeplattetilknytning | højre |
| Type | HB9635 |
| Noter ifølge standard | DIN 472 |
| Noter ifølge standard | DIN 471 |
| Antal skift/skær | 3 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Primær anvendelse | P |
| Sekundær anvendelse | M |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 110 - 170 mm/min |
| Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse | 90 - 140 mm/min |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 170 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 170 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 150 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 140 m/min | M |
| GG (G) | betinget egnet | 170 m/min | K |
| kontinuerlig | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |