


Garant**Indstiksplatte venstre, HB9635, Notbredde m (H13): 2,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273908 2,0
GTIN	4045197768544
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Skærbredde w	2 mm
t_{maks}	2,5 mm
Notbredde m (H13)	2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Hjørneradius R	0,2 mm
Vendeplattetilknytning	venstre
Type	HB9635
Noter ifølge standard	DIN 472
Noter ifølge standard	DIN 471
Antal skift/skær	3

Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 170 mm/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	90 - 140 mm/min
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	170 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		