



## Rouletteringshjul PM, AA, Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling: 15X4/0,8mm



### Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 290261 15X4/0,8 |
| GTIN                | 4030741163548   |
| Artikelklasse       | 29I             |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

#### Bemærk:

- **Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.**
- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rouletteringsborings-Ø d <sub>2</sub> | 8 mm              |
| Rouletteringsudførelse                | AA                |
| for standard                          | DIN 82            |
| Skæremateriale                        | PM                |
| Produkttype                           | Rouletteringshjul |

**Brugerdatablad**

|                              | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet            | 160 m/min            | N               |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet            | 110 m/min            | N               |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 110 m/min            | P               |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 85 m/min             | P               |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 65 m/min             | P               |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 60 m/min             | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 35 m/min             | M               |
| CuZn                         | egnet            | 120 m/min            | N               |
| Olie                         | egnet            |                      |                 |
| våd, maksimal                | betinget egnet   |                      |                 |
| våd, minimal                 | betinget egnet   |                      |                 |