



Rouletteringshjul PM, BL 15°, Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling: 15X4/0,8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290266 15X4/0,8
GTIN	4030741161544
Artikelklasse	29I

Beskrivelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

- **Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.**
- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Rouletteringsborings-Ø d ₂	8 mm
Rouletteringsudførelse	BL 15°
for standard	DIN 82
Skæremateriale	PM
Produkttype	Rouletteringshjul

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	160 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	M
CuZn	egnet	120 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		