



Rouletteringshjul PM, BR 30°, Rouletterings-Ø d₁ × rouletteringsbredde b / tanddeling: 15X6/1,0mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 290181 15X6/1,0 |
| GTIN | 4030741284403 |
| Artikelklasse | 29I |

Beskrivelse

Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------|
| Rouletteringsbredde b | 6 mm |
| Tanddeling | 1 |
| Rouletterings-Ø d ₁ | 15 mm |
| Rouletteringsborings-Ø d ₂ | 4 mm |
| Rouletteringsudførelse for standard | BR 30° DIN 82 |
| Skæremateriale | PM |

Produkttype

Rouletteringsværktøj

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminiumskunststoffer | egnet | 70 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 35 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 60 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 45 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 30 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 50 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 25 m/min | M |
| CuZn | egnet | 65 m/min | N |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |