



## Rouletteringshjul PM, BL 15°, Rouletterings-Ø d1 × rouletteringsbredde b / tanddeling: 25X6/1,2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290266 25X6/1,2
GTIN	4030741149788
Artikelklasse	29I

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

#### Bemærk:

- **Størrelse 21,5×5×8 passer til Quick-værktøjer.**
- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**

### Teknisk beskrivelse

Rouletteringsborings-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
Rouletteringsudførelse	BL 15°
for standard	DIN 82
Skæremateriale	PM
Produkttype	Rouletteringshjul

**Brugerdatablad**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	160 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	M
CuZn	egnet	120 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		