



## Rouletteringshjul PM, BR 30°, Rouletterings-Ø d<sub>1</sub> × rouletteringsbredde b / tanddeling: 20X8/0,8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290181 20X8/0,8
GTIN	4030741184093
Artikelklasse	29I

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slidfast i pulvermetal (PM).

#### Bemærk:

Yderligere størrelser og profiler kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Tanddeling	0,8
Rouletteringsbredde b	8 mm
Rouletterings-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Rouletteringsborings-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Rouletteringsudførelse for standard	BR 30° DIN 82
Skæremateriale	PM

Produkttype

Rouletteringsværktøj

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	35 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	45 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	M
CuZn	egnet	65 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		

## Tilbehør

ECO rouletteringsformværktøjssæt Type 16

290050 16

ECO rouletteringsformværktøjssæt Type 20

290050 20