

Garant**Excenterspændetylle, Ø d H5: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236679 10
GTIN	4045197768964
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Justeringsområde i $\varnothing \pm 0,5$ mm.

Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel \varnothing .

Anvendelse:

Værktøj til uddrejning til "fast mål" sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder- \varnothing 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

Bemærk:

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	62 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
L_1	57 mm
Tolerance, udv. \varnothing	H5
$\varnothing d$	10 mm
$\varnothing D$	25 mm
Produkttype	Klembøsning

