

**Garant****Excenterspændetylle, Ø d H5: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236679 20
GTIN	4045197768995
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Justeringsområde i  $\text{Ø} \pm 0,5 \text{ mm}$ .

Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677)  $-0,3 / +0,5 \text{ mm}$  justeringsområde til nominal  $\text{Ø}$ .

**Anvendelse:**

Værktøj til uddrejning til "fast mål" sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder- $\text{Ø}$  25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

**Bemærk:**

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

**Teknisk beskrivelse**

$\text{Ø}d$	20 mm
Tolerance, udv. $\text{Ø}$	H5
$L_1$	61 mm
$\text{Ø} D_1$	36 mm
$\text{Ø} D$	32 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	66 mm
Produkttype	Klembøsning

