

**Garant****Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 29,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 29,8
GTIN	4045197769329
Artikelklasse	21S

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

**Bemærk:**

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø  $d_{min}$ .

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Vendeplatteskruesæt	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde $L_1$	43 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	195 mm
Min. Ø $d_{min}$	28 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle	29,5 - 30,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	20
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	29,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2