

Garant**Borestang, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 45/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Artikelklasse	21W

Beskrivelse

Leveringsomfang:
Med underlagsplatte 1,5°.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 2
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	29 mm
Midterforskydning L_3	16,1 mm
Indvendig køling	ja
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Underlagsplatte 1,5°	272620 1,5
Skaft-Ø D_s	25 mm
Halsbredde L_4	24,6 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	279810 2
Skrue til underlagsplade Type 1	279824 1
Underlagsplade til borestænger Hældningsvinkel 1,5 grader	272620 1,5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spændeskruer	272500
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500