

## Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: QC/11



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261321 QC/11
GTIN	4251414902947
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: SVUCR/L 11

passende vendeskærsplatter: VC.. 1103..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø  $D_{\min}$ : 26 mm

Midterforskydning: 16 mm

Samlet længde: 20 mm

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
System	QC

Midterforskydning	16 mm
ISO-kode-vendeskærsplatte	SVUCR/L 11
Passende basisenhed	264900 - 264908
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	26 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	269413
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8