

**Borestangsbasisenhed Stål DM, 5×D, System / skaft-Ø: DM/40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

**Bemærk:**

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 328 mm

Montageskrue: 269025 1

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	40 mm
System	DM
Montageskrue	269025 1
Højtryksforbindesslange	269207
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Samlet længde L	328 mm
passende vendeskærsplatter	264838; 264839
Indv. drejedybde op til	5×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

---

**Tilbehør**

---

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm

674242 2

---

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659906 500