

## Skærehoveder, højre, System / plattestørrelse: QC/16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisholdere**.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et maksimalt udhæng på  $\leq 14 \times D$ .

Indvendig køling: ja

System: QC

Passer til plattestørrelse L: 16 mm

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{\min}$ : 26 mm

Midterforskydning: 15 mm

Samlet længde: 22 mm

Spændeskruer til gevindplade: 269023 2

### Teknisk beskrivelse

System	QC
Spændeskruer til gevindplade	269023 2
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	26 mm

Midterforskydning	15 mm
Samlet længde	22 mm
Plattestørrelse	16 mm
Passende basisenhed	264900 - 264908
Serie	Skærehoved
Passer til plattestørrelse L	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

---

## Tilbehør

Spændeskruer	269432
--------------	--------