

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: DM/12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DCLNR/L

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø D_{min} : 48 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259033 2
ISO-kode-vendeskærsplatte	DCLNR/L
Samlet længde	35 mm

Passende basisenhed	264910 - 264922
Mindste forborings-Ø D_{\min}	48 mm
System	DM
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skrue til underlagsplatte	259027 2
Midterforskydning	27 mm
Klo, skrue , O-ring	259036 3
Plattestørrelse	12 mm
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændejernsenhed	259505
Underlagsplatte	259224
Skrue til underlagsplatte	259612
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentskrueetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500