

## Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: DM/16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DVUNR/L

passende vendeskærsplatter: VNMG 1604..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 50 mm

Midterforskydning: 29 mm

Samlet længde: 35 mm

### Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	259027 3
passende vendeskærsplatter	VNMG 1604..
Midterforskydning	29 mm

ISO-kode-vendeskersplatte	DVUNR/L
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde	35 mm
System	DM
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	50 mm
Passende basisenhed	264910 - 264922
Underlægsplade	259033 5
Klo, skrue , O-ring	259036 7
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte	259613
Underlagsplatte	259227
Spændejernsenhed	259509
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500