

Borestangsbasisenhed Stål DM, 5×D, System / skaft-Ø: DM/60**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Bemærk:

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-Ø} + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 508 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 10 mm

Montageskrue: 269025 1

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning H, basisenhed	10 mm
Skaft-Ø	60 mm
System	DM
Montageskrue	269025 1
Højtryksforbindesslange	269207
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Samlet længde L	508 mm
passende vendeskærsplatter	264838; 264839
Indv. drejedybde op til	5×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm

674242 2

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659906 500