

Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: QC/11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: SVUCR/L 11

passende vendeskærsplatter: VC.. 1103..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø D_{min} : 26 mm

Midterforskydning: 16 mm

Samlet længde: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde	20 mm
ISO-kode-vendeskærsplatte	SVUCR/L 11

Midterforskydning	16 mm
Passende basisenhed	264900 - 264908
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
System	QC
Mindste forborings-Ø D_{min}	26 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500