

## Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 8×D, System / skaft-Ø: DM/40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264920 DM/40
GTIN	4251414902114
Artikelklasse	29E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

#### Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

#### Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning, skærehoved}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

System: DM

Samlet længde  $L_{i,alt}$ : 448 mm

ikke spåntagningsbart område S: 182,9 mm

Anbefalet spændelængde: 160 mm

Montageskrue: 269025 1

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	40 mm
System	DM
Samlet længde $L_{i,alt}$	448 mm
ikke spåntagningsbart område S	182,9 mm
Anbefalet spændelængde	160 mm

Montageskrue	269025 1
Indv. drejedybde op til	8×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

---

## Tilbehør

Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500