

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 8×D, System / skaft-Ø: DM/50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264920 DM/50
GTIN	4251414902169
Artikelklasse	29E

Beskrivelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning}$, skærehoved

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

System: DM

Samlet længde $L_{i,alt}$: 568 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 5 mm

ikke spåntagningsbart område S: 215,9 mm

Anbefalet spændelængde: 200 mm

Montageskrue: 269025 1

Teknisk beskrivelse

Anbefalet spændelængde	200 mm
Midterforskydning H, basisenhed	5 mm
System	DM
Skaft-Ø	50 mm

ikke spåntagningsbart område S	215,9 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	568 mm
Montageskrue	269025 1
Indv. drejedybde op til	8×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500