

Borestangsbasisenhed Stål QC, 5×D, System / skaft-Ø: QC/25**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264900 QC/25
GTIN	4251414902305
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Bemærk:

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 205 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 2,5 mm

Montageskrue: 269025 2

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	25 mm
System	QC
Midterforskydning H, basisenhed	2,5 mm
Montageskrue	269025 2
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Højtryksforbindesslange	269207
Samlet længde L	205 mm
passende vendeskærsplatter	264834; 264835
Indv. drejedybde op til	5×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm

674242 2