

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: SDUCR/L 11T3

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø D_{min} : 49 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269023 3
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
ISO-kode-vendeskærsplatte	SDUCR/L 11T3

System	DM
Passende basisenhed	264910 - 264922
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde	32 mm
Midterforskydning	27 mm
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændeskruer	269433
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15