

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: QC/07



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: SDUCR/L 0702

passende vendeskærsplatter: DC.. 0702..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 24 mm

Midterforskydning: 13 mm

Samlet længde: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269022 4
System	QC
Samlet længde	21 mm

Plattestørrelse	07 mm
ISO-kode-vendeskærsplatte	SDUCR/L 0702
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	24 mm
Midterforskydning	13 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Passende basisenhed	264900 - 264908
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændeskruer	269407
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500