

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: QC/11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260408 QC/11
GTIN	4251414902558
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: SDUCR/L 11T3

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 26 mm

Midterforskydning: 15 mm

Samlet længde: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning	15 mm
System	QC
Vendeplatteskrue	269023 2

Samlet længde	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	26 mm
Passende basisenhed	264900 - 264908
ISO-kode-vendeskærsplatte	SDUCR/L 11T3
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændeskruer	269432
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15