

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 14×D, System / skaft-Ø: QC/25



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264908 QC/25 |
| GTIN | 4251414902343 |
| Artikelklasse | 29E |

Beskrivelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning}$, skærehoved

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

System: QC

Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$: 430 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 2,5 mm

ikke spåntagningsbart område S: 161,9 mm

Anbefalet spændelængde: 100 mm

Montageskrue: 269025 2

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ | 430 mm |
| Midterforskydning H, basisenhed | 2,5 mm |
| Skaft-Ø | 25 mm |
| Anbefalet spændelængde | 100 mm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| System | QC |
| ikke spåntagningsbart område S | 161,9 mm |
| Montageskrue | 269025 2 |
| Indv. drejedybde op til | 14×D |
| Svingning | Dæmpet |
| Indvendig køling | ja |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m | 659906 500 |
| Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm | 674242 2 |