

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 10×D, System / skaft-Ø: DM/50



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264922 DM/50 |
| GTIN | 4251414902176 |
| Artikelklasse | 29E |

Beskrivelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning, skærehoved}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

SisäSORvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belsó kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

System: DM

Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$: 668 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 5 mm

ikke spåntagningsbart område S: 215,9 mm

Anbefalet spændelængde: 200 mm

Montageskrue: 269025 1

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Anbefalet spændelængde | 200 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ | 668 mm |
| Midterforskydning H, basisenhed | 5 mm |
| System | DM |
| Skaft-Ø | 50 mm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| ikke spåntagningsbart område S | 215,9 mm |
| Montageskrue | 269025 1 |
| Indv. drejedybde op til | 10×D |
| Svingning | Dæmpet |
| Indvendig køling | ja |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm | 674242 2 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m | 659906 500 |