

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: QC/09



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260008 QC/09
GTIN	4251414902411
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **14xD**.

Indvendig køling: ja

System: QC

ISO-kode-vendeskærsplatte: SCLCR/L 09

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Passende basisenhed: 264900 - 264908

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 24 mm

Midterforskydning: 13 mm

Samlet længde: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	09 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Samlet længde	20 mm

Vendeplatteskrue	269023 2
System	QC
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	24 mm
Midterforskydning	13 mm
Passende basisenhed	264900 - 264908
ISO-kode-vendeskærsplatte	SCLCR/L 09
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Spændeskrue	269407
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500