



Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 80mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	365045 80
GTIN	4045197771018
Artikelklasse	32D

Beskrivelse

Udførelse:

- Solid og handy udførelse.
- Hærdede og slebne bakker.
- Den samlede længde forbliver konstant (spindel forsænket i håndgreb!)
- Universel opspænding med langhuller.
- Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.
- Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element af støbegods.

Nøjagtighed:

Inden for **0,20** mm.

Teknisk beskrivelse

Kæbehøjde C	30 mm
Samlet højde c	64 mm
Vægt	4 kg
Spændeområde b	65 mm
Basisenhedslængde a	233 mm

Kæbebredde A	80 mm
Produkttype	Skruestik til boremaskine

Tilbehør

Reservebakker, par (2 stk.) til håndskruestik til boremaskiner Til type 80	365046 80
--	-----------