




## Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	365045 100
GTIN	4045197771025
Artikelklasse	32D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Solid og handy udførelse.
- Hærdede og slebne bakker.
- Den samlede længde forbliver konstant (spindel forsænket i håndgreb!)
- Universel opspænding med langhuller.
- Bevægelig bakke, forskydes sidelæns.
- Fast spændebakke med tre vertikalprismer og én horisontalprisme.

#### Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

#### Materiale:

Element af støbegods.

#### Nøjagtighed:

Inden for **0,20** mm.

### Teknisk beskrivelse

Spændeområde b	87 mm
Kæbehøjde C	30 mm
Vægt	4,8 kg
Kæbebredde A	100 mm

Basisenhedslængde a	288 mm
Samlet højde c	64 mm
Produkttype	Skruestik til boremaskine

---

## Tilbehør

Reservebakker, par (2 stk.) til håndskruestik til boremaskiner Til type 100	365046 100
---	------------