

**HOLEX****Digital skydelære ABS, Måleområde: 150HMmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Artikelklasse	42A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Digital skydelære med **absolut mål**, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

- **Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål.**
- **Elektronikken er uden kobling til kabinettet og monteret direkte på skydedelen. Målekraften overføres direkte til målebenene. Herved er skydelæren mindre udsat for fejl og har længere levetid.**
- **Med robust metalhus.**

Med **hårdmetalmåleflader** både på målekæberne og på målespidserne.

**Leveringsomfang:**

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Teknisk beskrivelse**

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleområde	0 - 150 mm
Kalibrering	A1
Materiale, hus	Metal
Kæbelængde	40 mm
Norm	ISO 13385
Dybdemål	kantet 3,7×1,3

Automatisk slukning	ja
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleflade	Hårdmetal
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

## Tilbehør

Skrue til dybdelæreholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdelæreholder	412236