



Digital skydelære ABS med rundt dybdemål, Måleområde: 150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412818 150
GTIN	4045197770271
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader. Digital skydelære med **absolut mål**, nulstilling ikke nødvendig. Elektronikken slukker automatisk efter ca. 5 min. og tænder ved blot at skubbe på læren.

- **Meget høj præcision ved hjælp af glasmålestål.**
- **Elektronikken er uden kobling til kabinettet og monteret direkte på skydedelen. Målekraften overføres direkte til målebenene. Herved er skydelæren mindre udsat for fejl og har længere levetid.**
- **Med robust metalhus.**

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleområde	0 - 150 mm
Automatisk slukning	ja
Dybdemål	Ø 1,6
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Kalibrering	A1

Kæbelængde	40 mm
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Skrue til dybdeholder	412230
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Skrue til dybdeholder	412236