

**Digital dybdeskydelære, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418742 150
GTIN	4045197770295
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro nr. 418744.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	16x4 mm
Kalibrering	A1
Brolængde	100 mm
Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm

Norm	ISO 13385
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Skrue til dybdeleåreholder	412230
Sender Type S1	498966 S1
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1