

Fladgribermagnet med boring, neodym, Ø: 10mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085932 10
GTIN	2050001839480
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse**Udførelse:**

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til griberne af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Teknisk beskrivelse

Ø	10 mm
Højde	4,5 mm
maks. temperaturbestandighed	80 °C
Nom. holdekraft	13 N
Borings-Ø	3 mm
Materiale, magnetkerne	neodym
Produkttype	Fladgribermagnet

