

Fladgribermagnet med boring, neodym, Ø: 48mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 085932 48 |
| GTIN | 2050001849205 |
| Artikelklasse | 08Q |

Beskrivelse

Udførelse:

- Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
- Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
- Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holde kraft i forhold til griberne af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ø | 48 mm |
| Nom. holde kraft | 870 N |
| Højde | 11,5 mm |
| Borings-Ø | 8,5 mm |
| maks. temperaturbestandighed | 80 °C |
| Materiale, magnetkerne | neodym |
| Produkttype | Fladgribermagnet |

