

Garant**ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron, Til ER: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309617 16
GTIN	4045197771742
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Glidebelagt overflade, med kuglelejer. Lav friktionsværdi, højere spændekræfter. **Med sekskant str. 25.**

Passer til:

HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	33,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	54 Nm
Til ER	16 mm

Gevind	M24×1
Samlet længde L	20,6 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik